



- ✓ Anti-Fog
- ✓ Anti-Scratch
- ✓ Light Weight

## Lunettes de sécurité résistantes aux rayures SG001 (SwiftLight Air)

- Monture : Polycarbonate (PC) ultra-résistant
- Verres : Verres PC ultra-transparents (revêtement antibuée)
- Branches : Branches PC légères (diffusion par pression)
- CE EN 166:2001, homologuées par le laboratoire européen CCQS (NB : 2834)
- ANSI/ISEA Z87.1, homologuées par le laboratoire américain ICS
- GB14866:2006, homologuées par le laboratoire de sécurité et de protection du travail de Shanghai



- UV Protection
- Anti-Fog
- Anti-Impact
- Light
- High Visual
- Dust&Sand Prevention
- Anti-Splash
- Shock Absorption
- Quality Warranty





### Size Description

Fitting for Europe Face



One size fit all



Anti-Scratch Coating  
Clear Vision

No Anti-Scratch  
Unclear Vision

**Anti-Scratch**  
Enhanced Coating to improve the Anti-Scratch of the lens, ensuring that it remains clear and durable after long scratch

**Anti-Impact**  
Heavy duty polycarbonate frame with pc lens, can withstand ≥ 300 joules of impact, ensuring your eyes safety

✓ Taille unique

✓ Anti-rayures

✓ Anti-impact



## ✓ EN ISO 16321-1:2022 Protection contre les particules à basse/haute vitesse

Point d'impact	Vitesse d'impact	Défauts	Résultat
Oeil gauche frontal	Basse énergie (F)	Ne s'est pas produit	Passer
Oeil droit frontal	Basse énergie (F)	Ne s'est pas produit	Passer
côté de l'œil gauche	Basse énergie (F)	Ne s'est pas produit	Passer

### ✓ Oculaires sans filtrage

### Résultat

Exigence de test : la transmission lumineuse doit être supérieure à 74,4 %

Passer

Norme : CE EN 166:2001

### ✓ Diffusion de la lumière

### Result

Exigence de test : le paramètre de performance (cd/(m<sup>2</sup>.lx)) doit être inférieur à 0,75

Passer

Norme : CE EN 166:2001

**Couleur disponible : Transparent, Orange, Foncé, etc.**



#### Mode d'emploi :

1.) Recommandé pour : Protection des yeux sur les lieux de travail, tels que la construction, le meulage, la découpe de métaux, la peinture, les ateliers, les laboratoires, le tir, le cyclisme, etc.

#### 2.) Norme et qualité :

Ces lunettes de protection sont conformes à la norme EN ISO 16321-1:2022 relative à la protection individuelle des yeux. Ces produits sont classés comme équipements de protection individuelle (EPI) par le nouveau règlement européen (UE) 2016/425 sur les EPI. Ils sont également conformes à la norme américaine ANSI/ISEA Z87.1.

#### 3.) Utilisation de ces lunettes :

Ces lunettes offrent une protection contre les risques. Ces lunettes sont équipées de verres filtrants qui protègent contre l'éblouissement solaire et offrent une protection contre les impacts de particules à grande vitesse et à faible énergie. Elles protègent également contre les gouttelettes de liquide.

#### 4.) Avertissement :

Vérifiez régulièrement les lunettes pour détecter toute rayure, piqûre ou tout autre dommage visible sur les verres. Les rayures, piqûres ou autres dommages sur les verres peuvent sérieusement réduire le niveau de protection contre les chocs fourni par le produit.

#### 5.) Généralités :

Bien que les matériaux utilisés pour la fabrication de ce produit soient sûrs, certains éléments peuvent entrer en contact avec la peau et provoquer une réaction allergique chez les personnes sensibles. L'utilisateur doit vérifier l'absence de réaction et cesser d'utiliser le produit en cas de réaction.

#### 6.) Durée de vie :

La durée de vie maximale du produit est de 2 ans. Si des pièces se brisent pendant l'utilisation, veuillez cesser de l'utiliser et remplacer les lunettes dès que possible afin d'éviter tout risque pour votre santé.

#### 7.) Stockage :

Les lunettes doivent être stockées à température ambiante et à l'abri des solvants, des vapeurs de solvants ou de tout matériau corrosif, car ceux-ci peuvent sérieusement réduire la protection contre les chocs fournis par les lunettes.

#### 8.) Nettoyage :

Ces lunettes peuvent être nettoyées et désinfectées à l'eau chaude et au savon. Il est recommandé de limiter l'essuyage des verres à un minimum et de le faire uniquement avec un chiffon doux et non abrasif.